

**Kết nối bus**  
**FBA-2-M12-5POL**  
Số bộ phận: 525632

**FESTO**



**Bảng dữ liệu**

| Đặc tính                         | Giá trị                                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Kiểu gắn                         | với lỗ xuyên                                                         |
| trọng lượng sản phẩm             | 28 g                                                                 |
| Cổng nối điện                    | 9 chân / 5 chân<br>Ổ cắm thẳng / phích cắm và ổ cắm<br>Sub-D / M12x1 |
| Dải điện áp hoạt động DC         | 24 V                                                                 |
| Khả năng tải điện                | 4 A                                                                  |
| Mức độ bảo vệ                    | IP65                                                                 |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh   | -5 °C...50 °C                                                        |
| Nhiệt độ bảo quản                | -20 °C...70 °C                                                       |
| Tuân thủ LABS                    | VDMA24364-B2-L                                                       |
| Ghi chú vật liệu                 | Tuân thủ RoHS                                                        |
| Vật liệu vỏ                      | PA                                                                   |
| nhà màu                          | màu đen                                                              |
| Vật liệu các tiếp điểm phích cắm | Đồng đỏ<br>mạ vàng                                                   |