


**Bộ bôi trơn**  
**MS6N-LOE-3/8-R**  
Số bộ phận: 531712

**FESTO**



**Bảng dữ liệu**

| Đặc tính                                                   | Giá trị                                         |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Kích thước                                                 | 6                                               |
| Dòng                                                       | MS                                              |
| Vị trí lắp đặt                                             | dọc +/- 5°                                      |
| Cấu trúc xây dựng                                          | Bộ bôi trơn phun sương tiêu chuẩn định lượng    |
| Dung tích dầu tối đa                                       | 75 cm <sup>3</sup>                              |
| Bảo vệ vỏ                                                  | Lồng bảo vệ bằng nhựa                           |
| Áp suất vận hành                                           | 1 bar...16 bar                                  |
| Lưu lượng tối thiểu cho chức năng tra dầu                  | 50 l/ph                                         |
| Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343) | 5300 l/ph                                       |
| Môi chất vận hành                                          | Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Khí trơ |
| Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển                      | Có thể hoạt động bằng dầu                       |
| Lớp chống ăn mòn KBK                                       | 2 - bị ăn mòn vừa phải                          |
| Tuân thủ LABS                                              | VDMA24364-B1/B2-L                               |
| Nhiệt độ bảo quản                                          | -10 °C...60 °C                                  |
| Phù hợp với thực phẩm                                      | xem thông tin tài liệu bổ sung                  |
| Nhiệt độ trung bình                                        | -10 °C...60 °C                                  |
| độ nhớt của dầu                                            | ISO VG 32                                       |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh                             | -10 °C...60 °C                                  |
| trọng lượng sản phẩm                                       | 600 g                                           |
| Kiểu gắn                                                   | Lắp đặt đường dây<br>với phụ kiện<br>tùy ý:     |
| Cổng nối khí nén 1                                         | 3/8 NPT                                         |
| Cổng nối khí nén 2                                         | 3/8 NPT                                         |
| Ghi chú vật liệu                                           | Tuân thủ RoHS                                   |
| Vật liệu vỏ                                                | Nhôm đúc áp lực<br>PC                           |