

**Nhãn**  
**ASLR-L-X4-612-P240**  
Số bộ phận: 8087174

**FESTO**



**Bảng dữ liệu**

| Đặc tính                       | Giá trị                                                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Kích thước                     | 6x12,5 mm                                                                  |
| Lưu ý áp dụng                  | Ấn trên khung và làm dấu kép có thể                                        |
| Thiết kế                       | Phiên bản X4                                                               |
| Đóng nhãn                      | phía khách hàng                                                            |
| Vùng dán nhãn                  | 4,9 mm x 11,4 mm                                                           |
| kỹ thuật dán nhãn              | Máy in của công ty PHOENIX CONTACT ví dụ THERMOMARK, BLUEMARK hoặc TOPMARK |
| Phần tử tên                    | Ký hiệu thiết bị và vị trí<br>Lắp ráp đơn lẻ                               |
| Kích cỡ gói                    | 24                                                                         |
| Lưu ý về kích thước thùng chứa | 10 khung với 24 chiếc mỗi khung                                            |
| thử lửa                        | UL94 V-0                                                                   |
| Tuân thủ LABS                  | VDMA24364-B2-L                                                             |
| Nhiệt độ bảo quản              | -40 °C...85 °C                                                             |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | -40 °C...85 °C                                                             |
| trọng lượng sản phẩm           | 0.1 g                                                                      |
| Kiểu gắn                       | có thể được ép bằng tay                                                    |
| Màu sắc                        | trắng                                                                      |
| Ghi chú vật liệu               | Tuân thủ RoHS                                                              |
| Vật liệu bảng chỉ dẫn          | PC                                                                         |