


Xylanh hai pít tông DGTZ-GF-6-40-J-T-P-A

Số bộ phận: 8103470

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Hành trình	40 mm
Phạm vi vị trí cuối/chiều dài có thể điều chỉnh	10 mm
Ø pít tông	6 mm
Chế độ hoạt động của bộ truyền động	Hai ách
Đệm	Các vòng / tấm đệm đàn hồi ở cả hai đầu
Vị trí lắp đặt	bất kì
Dẫn hướng	Thanh dẫn hướng trượt
Cấu trúc xây dựng	Dẫn hướng
Phát hiện vị trí	cho các công tắc gần
Áp suất vận hành	0.2 MPA...0.8 MPA 2 bar...8 bar
Nguyên tắc vận hành	tác động kép
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo)
Lớp chống ăn mòn KBK	1 - ứng suất ăn mòn thấp
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III
Loại phòng sạch	Loại 6 theo ISO 14644-1
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...80 °C
Năng lượng va chạm ở các vị trí cuối	0.01 N m
Tải trọng tối đa tùy thuộc vào hành trình ở một khoảng cách xác định xs	1.5 N
Lực lý thuyết ở mức 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dòng hồi	18.6 N
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luống	18.6 N
Khối lượng di chuyển	41.5 g
trọng lượng sản phẩm	180 g
Cổng nối khí nén	M5
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu phủ	Hợp kim nhôm rèn
Vật liệu của phốt	NBR
Vật liệu vỏ	Hợp kim nhôm rèn, anốt hóa
Vật liệu thanh piston	thép không gỉ hợp kim cao