

Mô đun xử lý
HSP-12-AS
Số bộ phận: 533605

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	12
Hành trình Y	52 mm...68 mm
Hành trình Z	20 mm...30 mm
Hành trình làm việc Z	15 mm
Đệm	Bộ giảm chấn hai bên đường đặc tính mềm
Vị trí lắp đặt	Ray dẫn hướng đọc
Cấu trúc xây dựng	Trục truyền động Dẫn hướng chéo chuỗi chuyển động cưỡng bức
Phát hiện vị trí	cho các công tắc gần
Bảo vệ chống xoay/dẫn hướng	Dẫn hướng chéo
Thời gian chu kỳ tối thiểu	0.6 s
Độ chính xác lặp lại	±,01 mm
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo)
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	0 °C...60 °C
Mô men xoắn siết cực đại tại trục truyền động	1.25 N m
Lực dọc trục tối đa trên trục truyền động	18 N
Động Mx thời điểm tối đa	1.1 N m
Thời điểm tối đa Mx tĩnh	5 N m
Mô-men tối đa My động	1.1 N m
Thời điểm tối đa của tôi tính	5 N m
Mô-men tối đa Mz động	1.1 N m
Mô-men tối đa Mz tĩnh	5 N m
Tải trọng tối đa	0.5 kg
Lực hướng tâm tối đa trên trục truyền động	45 N
Lực lý thuyết ở 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	40 N
trọng lượng sản phẩm	1800 g
Gắn chặt đơn vị phía trước	với lỗ xuyên

Đặc tính	Giá trị
Kiểu gắn	với lỗ xuyên với đai ốc trượt
Vật liệu tấm cơ sở	Hợp kim nhôm rèn
Vật liệu thanh dẫn hướng chéo	Thép tôi luyện
Vật liệu phụ	Hợp kim nhôm rèn