

Bộ điều áp
MS12N-LR
Số bộ phận: 535024

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	12
Dòng	MS
bảo vệ hành động	Núm xoay có khóa Núm xoay với khóa tích hợp có thể khóa với các phụ kiện
Vị trí lắp đặt	bất kì
Cấu trúc xây dựng	van điều khiển màng điều khiển trước
chức năng điều khiển	Áp suất đầu ra không đổi cố bù áp sơ cấp với hệ thống xả thứ cấp Với chức năng dòng trả về
Bộ hiển thị áp suất	với áp kế
Áp suất vận hành	0.08 MPA...2.1 MPA 0.8 bar...21 bar
Phạm vi điều chỉnh áp suất	0.15 bar...16 bar
Lưu lượng hệ thống thông gió thứ cấp	600 l/ph
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)	12000 l/ph...22000 l/ph
Dấu CE (xem tuyên bố về sự phù hợp)	theo chỉ thị EMC của EU theo chỉ thị RoHS của EU
Dấu UKCA (xem tuyên bố về sự phù hợp)	theo quy định UK cho EMV theo các quy định UK RoHS
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Khí trơ
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ bảo quản	-10 °C...60 °C
Nhiệt độ trung bình	-10 °C...60 °C
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
Kiểu gắn	Lắp đặt đường dây với góc giữ tùy ý:
Vật liệu nắp che	PA
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu bìa dưới	Hợp kim nhôm rèn

Đặc tính	Giá trị
Vật liệu của phốt	NBR
Vật liệu lò xo	Thép lò xo
Vật liệu vỏ	Nhôm đúc áp lực
Màng vật liệu	NBR
Vật liệu cần van	Hợp kim nhôm rèn NBR thép hợp kim không gỉ