

# Mô đun điện VMPA1-FB-EMG-8-S

Số bộ phận: 8108543

FESTO



## Bảng dữ liệu

| Đặc tính                                    | Giá trị                                                                       |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Chẩn đoán                                   | Điện áp thấp van                                                              |
| Số lượng tối đa vị trí van                  | 4                                                                             |
| Số lượng cuộn van tối đa                    | 7                                                                             |
| Tham số hóa                                 | Failsafe trên mỗi kênh<br>Lực mỗi kênh<br>Chế độ chạy rà mỗi kênh<br>Giám sát |
| Chống phân cực                              | có                                                                            |
| Dải điện áp hoạt động Điện tử/cảm biến DC   | 18 V...30 V                                                                   |
| Dải điện áp hoạt động DC Điện áp tải        | 18 V...30 V                                                                   |
| Dòng tiêu thụ riêng ở điện áp tải           | 6.5 mA                                                                        |
| Mức tiêu thụ dòng riêng ở điện áp hoạt động | 17 mA                                                                         |
| Số lượng đầu ra tối đa                      | 7                                                                             |
| Số lượng đầu vào tối đa                     | 1                                                                             |
| Dòng kéo vào định mức trên mỗi cuộn điện tử | 58 mA đến 24 ms                                                               |
| Dòng điện định mức khi giảm dòng điện       | 25 mA sau 24 ms                                                               |
| Kênh cách ly điện - Bus nội bộ              | có                                                                            |
| Lớp chống ăn mòn KBK                        | 1 - ứng suất ăn mòn thấp<br>(trong điều kiện đã cài đặt)                      |
| Tuân thủ LABS                               | VDMA24364 Vùng III                                                            |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh              | -5 °C...50 °C                                                                 |
| trọng lượng sản phẩm                        | 20 g                                                                          |
| Bộ điều khiển điện                          | Fieldbus                                                                      |
| Vật liệu vỏ                                 | POM                                                                           |
| Ghi chú vật liệu                            | Tuân thủ RoHS                                                                 |