


Bộ lọc chân không VAF-PK-3

Số bộ phận: 535883

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chiều rộng định mức	2 mm
Vị trí lắp đặt	bất kì
Độ mịn bộ lọc	50 µm
Áp suất vận hành	-0.95 bar...0 bar
Lưu ý về áp suất vận hành	Chỉ ứng dụng trong hệ thống chân không hở
Lưu lượng @ chân không = -0,075 MPa (-0,75 bar, -10,875 psi)	50.8 l/ph
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Tính phù hợp để sản xuất pin Li-ion	Sản phẩm tương ứng với định nghĩa sản phẩm nội bộ của Festo để sử dụng trong sản xuất pin: Các kim loại có hơn 1% trọng lượng là đồng, kẽm hoặc niken không được sử dụng. Các trường hợp ngoại lệ là niken trong thép, bề mặt mạ niken hóa học, bo mạch, cáp, bộ kết nối và cuộn dây.
Nhiệt độ môi trường xung quanh	0 °C...40 °C
trọng lượng sản phẩm	4 g
Kiểu gắn	Lắp đặt đường dây
Cổng nối khí nén	PK-3 với đai ốc ren
Vật liệu đai ốc ren	POM
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu bộ lọc	Vải PA
Vật liệu vỏ	PA
Khả năng phát xung	8 bar