


Đầu phát
SOEG-S-M18-K-L
Số bộ phận: 537691

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Thiết kế	tròn
Tuân theo tiêu chuẩn	EN 60947-5-2
Giấy phép	Dấu RCM c UL us - Listed (OL)
Dấu CE (xem tuyên bố về sự phù hợp)	theo chỉ thị EMC của EU theo chỉ thị RoHS của EU
Dấu UKCA (xem tuyên bố về sự phù hợp)	theo quy định UK cho EMV theo các quy định UK RoHS
Kích thước đo	Vị trí
Nguyên tắc đo lường	quang điện tử
Phương pháp đo lường	Rào chắn sáng một chiều Đầu phát
Kiểu đèn	màu đỏ
Phạm vi	20000 mm
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-25 °C...55 °C
Chống chịu ngắn mạch	theo chu kỳ
Dải điện áp hoạt động DC	10 V...36 V
Dao động	20 %
Dòng điện chạy không tải	15 mA
Chống phân cực	cho tất cả các kết nối điện
Cổng nối điện	3 lõi Cáp
Chiều dài cáp	2.5 m
Vật liệu vỏ bọc cáp	TPE-U(PUR)
Kích thước	M18x1
Kiểu gắn	với đai ốc khóa
Mô men xoắn siết	20 N m
trọng lượng sản phẩm	115 g
Vật liệu vỏ	Đồng thau mạ crom
Vật liệu đai ốc ren	Đồng thau mạ crom
Nhiệt độ môi trường xung quanh với định tuyến cáp linh hoạt	-5 °C...55 °C

Đặc tính	Giá trị
Mức độ bảo vệ	IP65 IP67
Lớp chống ăn mòn KBK	1 - ứng suất ăn mòn thấp
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L