

# Dấu phân cách VABD-6-B-F1A

Số bộ phận: 8145478

FESTO



## Bảng dữ liệu

| Đặc tính                            | Giá trị                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Các biến thể                        | Các kim loại có đồng, kẽm hoặc niken là thành phần chính không được phép sử dụng. Các trường hợp ngoại lệ là niken trong thép, bề mặt mạ niken hóa học, bảng mạch, dây dẫn, bộ kết nối và cuộn dây.                                                                                   |
| Lớp chống ăn mòn KBK                | 0 - không ứng suất ăn mòn                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tuân thủ LABS                       | VDMA24364 Vùng III                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tính phù hợp để sản xuất pin Li-ion | Sản phẩm tương ứng với định nghĩa sản phẩm nội bộ của Festo để sử dụng trong sản xuất pin: Các kim loại có hơn 1% trọng lượng là đồng, kẽm hoặc niken không được sử dụng. Các trường hợp ngoại lệ là niken trong thép, bề mặt mạ niken hóa học, bo mạch, cáp, bộ kết nối và cuộn dây. |
| Loại phòng sạch                     | Loại 6 theo ISO 14644-1                                                                                                                                                                                                                                                               |
| trọng lượng sản phẩm                | 7 g                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ghi chú vật liệu                    | Tuân thủ RoHS                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Vật liệu của phốt                   | NBR                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Vật liệu vít                        | Thép, mạ niken hóa học                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Vật liệu vòng chụp                  | thép không gỉ hợp kim cao                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Vật liệu các nút                    | Nhôm                                                                                                                                                                                                                                                                                  |