


# Tổ hợp thiết bị bảo trì MSB4N-1/4:H1N3M1-WP

Số bộ phận: 541431

FESTO



## Bảng dữ liệu

| Đặc tính                                                   | Giá trị                                                                                             |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kích thước                                                 | 4                                                                                                   |
| Dòng                                                       | MS                                                                                                  |
| bảo vệ hành động                                           | Núm xoay với khóa tích hợp                                                                          |
| Vị trí lắp đặt                                             | đọc +/- 5°                                                                                          |
| Độ mịn bộ lọc                                              | 40 µm                                                                                               |
| Cổng xả nước ngưng tụ                                      | hoàn toàn tự động                                                                                   |
| Cấu trúc xây dựng                                          | Bộ điều chỉnh bộ lọc với áp kế<br>Bộ bôi trơn phun sương tiêu chuẩn định lượng                      |
| chức năng điều khiển                                       | Áp suất đầu ra không đổi<br>có bù áp sơ cấp<br>với hệ thống xả thứ cấp<br>Với chức năng dòng trả về |
| Bảo vệ vỏ                                                  | Lồng bảo vệ bằng nhựa                                                                               |
| Bộ hiển thị áp suất                                        | với áp kế                                                                                           |
| Áp suất vận hành                                           | 2 bar...12 bar                                                                                      |
| Phạm vi điều chỉnh áp suất                                 | 1 bar...12 bar                                                                                      |
| Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343) | 800 l/ph                                                                                            |
| Môi chất vận hành                                          | Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:-]<br>Khí trơ                                                     |
| Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển                      | Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo)                                       |
| Lớp chống ăn mòn KBK                                       | 2 - bị ăn mòn vừa phải                                                                              |
| Tuân thủ LABS                                              | VDMA24364-B2-L                                                                                      |
| Nhiệt độ bảo quản                                          | -10 °C...60 °C                                                                                      |
| Phù hợp với thực phẩm                                      | xem thông tin tài liệu bổ sung                                                                      |
| Cấp độ sạch không khí tại đầu ra                           | Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:-]                                                                |
| Nhiệt độ trung bình                                        | 5 °C...60 °C                                                                                        |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh                             | 5 °C...60 °C                                                                                        |
| trọng lượng sản phẩm                                       | 1000 g                                                                                              |
| Kiểu gắn                                                   | với phụ kiện                                                                                        |
| Cổng nối khí nén 1                                         | 1/4 NPT                                                                                             |
| Cổng nối khí nén 2                                         | 1/4 NPT                                                                                             |
| Vật liệu vỏ                                                | Nhôm đúc áp lực<br>PC                                                                               |