

Máy sấy khí dạng màng MS6N-LDM1

Số bộ phận: 543639

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	6
Dòng	MS
Vị trí lắp đặt	dọc +/- 5°
Cấu trúc xây dựng	Máy sấy màng
Áp suất vận hành	3 bar...12.5 bar
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)	200 l/ph...400 l/ph
Giấy phép	c UL us - Recognized (OL)
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [1:4:2]
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Không thể hoạt động bằng dầu
Giảm áp suất điểm sương	20 K
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ bảo quản	-20 °C...60 °C
Phù hợp với thực phẩm	xem thông tin tài liệu bổ sung
Cấp độ sạch không khí tại đầu ra	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [1:3:2]
Nhiệt độ trung bình	2 °C...50 °C
Nhiệt độ môi trường xung quanh	2 °C...50 °C
Kiểu gắn	Lắp đặt đường dây với phụ kiện tùy ý:
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu vỏ	Nhôm đúc áp lực Hợp kim nhôm rèn