


**Đầu chạc  
CRSG-M4**  
Số bộ phận: 8165295

FESTO



**Bảng dữ liệu**

| Đặc tính                            | Giá trị                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kích thước                          | M4                                                                                                                                                                                         |
| Vị trí lắp đặt                      | bất kì                                                                                                                                                                                     |
| Dựa trên tiêu chuẩn                 | ISO 8140                                                                                                                                                                                   |
| Tuân theo tiêu chuẩn                | DIN 71752                                                                                                                                                                                  |
| Cổng nối ren                        | Ren trong M4                                                                                                                                                                               |
| Lớp chống ăn mòn KBK                | 1 - ứng suất ăn mòn thấp                                                                                                                                                                   |
| Tuân thủ LABS                       | VDMA24364-B2-L                                                                                                                                                                             |
| Tính phù hợp để sản xuất pin Li-ion | Các kim loại có hơn 5% đồng, kẽm hoặc niken không được phép sử dụng. Các trường hợp ngoại lệ là niken trong thép, bề mặt mạ niken hóa học, bảng mạch, dây dẫn, bộ kết nối điện và cuộn dây |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh      | -40 °C...150 °C                                                                                                                                                                            |
| trọng lượng sản phẩm                | 8 g                                                                                                                                                                                        |
| Đầu nối vật liệu                    | thép hợp kim cao                                                                                                                                                                           |
| Ghi chú vật liệu                    | Tuân thủ RoHS                                                                                                                                                                              |
| Vật liệu bu-lông                    | thép hợp kim cao                                                                                                                                                                           |
| Vật liệu đai ốc                     | thép hợp kim                                                                                                                                                                               |
| Vật liệu cầu chì                    | thép hợp kim                                                                                                                                                                               |