


Van khí
VOFX-LT-M32C-MY-G18-SG18-3AA1
 Số bộ phận: 8178210

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chức năng van	3/2 đóng đơn ổn định
Kiểu vận hành	điện
Chiều rộng lắp đặt	22 mm
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)	50 l/ph
Cổng nối làm việc bằng khí nén	G1/8
Điện áp vận hành	230V AC
Áp suất vận hành	-0.09 MPA...0.8 MPA -0.9 bar...8 bar -13.05 psi...116 psi
Cấu trúc xây dựng	Van poppet được kích hoạt trực tiếp
Kiểu cài đặt lại	lò xo cơ học
Mức độ bảo vệ	IP65
Dấu CE (xem tuyên bố về sự phù hợp)	theo chỉ thị điện áp thấp của EU
Dấu UKCA (xem tuyên bố về sự phù hợp)	theo quy định của Vương quốc Anh đối với thiết bị điện
Cơ quan cấp chứng chỉ	DNVGL-TAA000011J
Chiều rộng định mức	1.3 mm
Chức năng khí xả	có thể điều tiết
Nguyên lý bít	mềm
Vị trí lắp đặt	bất kỳ
Nút ghi đè	khớp
Kiểu điều khiển	trực tiếp
kiểm soát cung cấp không khí	trong
Hướng dòng chảy	không thể đảo ngược
Thời gian bật	100%
Lớp cách nhiệt	F
Giá trị đặc trưng cuộn dây	230 V AC: 50 Hz, nguồn khởi động 6,2 VA, nguồn giữ 3,7 VA 230 V AC: 60 Hz, nguồn khởi động 4,9 VA, nguồn giữ 2,9 VA
Dao động điện áp cho phép	+/- 10 %
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vòng III
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...50 °C

Đặc tính	Giá trị
trọng lượng sản phẩm	160 g
Cổng nối điện	3 chân Dạng B Phích cắm theo EN 175301-803
Cổng nối khí nén 1	G1/8
Cổng nối khí nén 2	G1/8
Cổng nối khí nén 3	M5
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu của phốt	NBR
Vật liệu vỏ	PA
Vật liệu cuộn dây điện từ	Đồng