



Bộ tăng áp
DPA-40-D
Số bộ phận: 549396

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Ø pít tông	40 mm
Vị trí lắp đặt	bất kỳ
Cấu trúc xây dựng	Bộ tăng áp piston đôi
Bộ hiển thị áp suất	G1/8 được chuẩn bị
Áp suất đầu ra 2	0.5 MPA...1.6 MPA 5 bar...16 bar 72.5 psi...232 psi
Áp suất vận hành	0.2 MPA...0.8 MPA 2 bar...8 bar 29 psi...116 psi
Phạm vi điều chỉnh áp suất	0.4 MPA...1.6 MPA 4 bar...16 bar 58 psi...232 psi
Áp suất đầu vào 1	2.5 bar...8 bar 0.25 MPA...0.8 MPA 36.25 psi...116 psi
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:3:4]
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Không thể hoạt động bằng dầu
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ bảo quản	5 °C...60 °C
Nhiệt độ môi trường xung quanh	5 °C...60 °C
trọng lượng sản phẩm	1500 g
Kiểu gắn	với ren trong
Cổng nối khí nén 1	G1/4
Cổng nối khí nén 2	G1/4
Cổng nối khí nén 3	M7
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS