


Van đóng mở **MS4-EM1-AGC** Số bộ phận: 8232833

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Dòng	MS
Kích thước	4
Cấu trúc xây dựng	thanh trượt xoay
Kiểu vận hành	thủ công
Chức năng khí xả	không thể điều tiết
Kiểu điều khiển	trực tiếp
Chức năng van	3/2 lưỡng ổn định
Áp suất vận hành	0 MPA...1.4 MPA 0 bar...14 bar
Giá trị C	9 l/s*bar
giá trị b	0.39
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)	2200 l/ph
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Khí trơ
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo)
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ trung bình	-10 °C...60 °C
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
Phù hợp với thực phẩm	xem thông tin tài liệu bổ sung
Kiểu gắn	tùy ý: Lắp đặt đường dây với phụ kiện
Vị trí lắp đặt	bất kì
Hướng dòng chảy	không thể đảo ngược
trọng lượng sản phẩm	320 g
Cổng nối khí nén 1	G3/8
Cổng nối khí nén 2	G3/8
Cổng nối khí nén 3	G1/4
Vật liệu cửa phốt	TPE-U (PU)
Vật liệu vỏ	Nhôm đúc áp lực