


**Đầu nối dạng vách ngăn**  
**SCK-PK-3**  
Số bộ phận: 9420

**FESTO**



**Bảng dữ liệu**

| Đặc tính                                        | Giá trị                                                                         |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Chiều rộng định mức                             | 2.4 mm                                                                          |
| Vị trí lắp đặt                                  | bất kì                                                                          |
| Thiết kế                                        | Vách ngăn                                                                       |
| Kích cỡ gói                                     | 10                                                                              |
| Áp suất vận hành của khoảng nhiệt độ hoàn chỉnh | 0 MPA...1.6 MPA<br>0 bar...16 bar<br>0 psi...232 psi                            |
| Môi chất vận hành                               | Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                                            |
| Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển           | Có thể hoạt động bằng dầu                                                       |
| Lớp chống ăn mòn KBK                            | 1 - ứng suất ăn mòn thấp                                                        |
| Tuân thủ LABS                                   | VDMA24364-B1/B2-L                                                               |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh                  | -40 °C...150 °C                                                                 |
| Cổng nối khí nén 1                              | đối với ống mềm Ø ngoài 4 mm<br>đối với núm cắm bên trong Ø 3 mm với đai ốc ren |
| Cổng nối khí nén 2                              | đối với ống mềm bên ngoài Ø 4 mm<br>cho núm cắm bên Ø trong 3 mm với đai ốc     |
| Vật liệu đai ốc ren                             | Hợp kim nhôm rèn, anốt hóa                                                      |
| Ghi chú vật liệu                                | Tuân thủ RoHS                                                                   |
| Vật liệu đai ốc                                 | Thép, mạ kẽm                                                                    |
| Vật liệu đầu nối                                | Hợp kim nhôm rèn, anốt hóa                                                      |