

Van bi
QH-1/2
Số bộ phận: 9543

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chức năng van	2/2 lưỡng ổn định
Cổng nối khí nén 1	G1/2
Cổng nối khí nén 2	G1/2
Kiểu vận hành	thủ công
Kiểu gắn	Lắp đặt đường dây
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)	11500 l/ph
Chiều rộng định mức	15 mm
Vật liệu vỏ	Đồng thau
Nguyên lý bít	mềm
Vị trí lắp đặt	bất kỳ
Tuân theo tiêu chuẩn	ISO 228-1
Cấu trúc xây dựng	Van bi
Áp suất danh nghĩa phần ứng PN	40
Lớp chống ăn mòn KBK	1 - ứng suất ăn mòn thấp
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Môi chất	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [-:...] Khí trơ Nước - không phải hơi nước chất lỏng trung tính phương tiện lưu lượng khác theo yêu cầu
Nhiệt độ trung bình	-20 °C...150 °C
trọng lượng sản phẩm	340 g
Vật liệu của phốt	FPM PTFE
Vật liệu khớp cầu	Đồng thau, mạ crom
Vật liệu trục	Đồng thau