

Trục đai răng EGC-185- -TB-KF

Số bộ phận: 556817

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Đường kính hiệu quả của bánh răng truyền động	73.85 mm
Hành trình làm việc	50 mm...8500 mm
Kích thước	185
Bước đai răng	8 mm
Vị trí lắp đặt	bất kì
Dẫn hướng	Thanh dẫn hướng cầu tuần hoàn
Cấu trúc xây dựng	Trục tuyến tính cơ điện với dây đai răng
Loại động cơ	Động cơ bước Động cơ servo
Nguyên tắc đo Hệ thống đo quãng đường	Tương đối
Tăng tốc tối đa	50 m/s ²
Tốc độ tối đa	5 m/s
Độ chính xác lặp lại	±0,1 mm
Thời gian bật	100%
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III
Mức độ bảo vệ	IP40
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
Khoảnh khắc của diện tích ly bậc 2	23400000 mm ⁴
Khoảnh khắc của khu vực Iz độ 2	27400000 mm ⁴
Lực tối đa Fy	15200 N
Lực tối đa Fz	15200 N
Lực tối đa Fy trục tổng thể	15200 N
Lực tối đa Fz trục tổng thể	15200 N
Fy với tuổi thọ lý thuyết là 100 km (xem xét hướng dẫn thuận tủy)	55997 N
Fz với tuổi thọ lý thuyết là 100 km (xem xét hướng dẫn thuận tủy)	55997 N
Khả năng chống dịch chuyển không tải tối đa	110 N
Thời điểm tối đa Mx	529 N m
Max. Moment My	1157 N m...1820 N m
Mô-men tối đa Mz	1157 N m...1820 N m
Mô men tối đa Mx trục tổng thể	529 N m
Mô men tối đa My trục tổng thể	1157 N m...1820 N m

Đặc tính	Giá trị
Mô men tối đa Mz trục tổng thể	1157 N m...1820 N m
Mx với tuổi thọ lý thuyết là 100 km (xem xét hướng dẫn thuần túy)	1949 N m
Của tôi với tuổi thọ lý thuyết là 100 km (xem xét hướng dẫn thuần túy)	4262 N m...6705 N m
Mz với tuổi thọ lý thuyết là 100 km (xem xét hướng dẫn thuần túy)	4262 N m...6705 N m
Lực nạp tối đa Fx	2500 N
Mômen quán tính xoắn Nó	14100000 mm ⁴
Mô-men quán tính khối lượng JH trên mỗi mét hành trình	7.6 kgcm ²
Mômen quán tính khối lượng JL trên kg trọng tải	13.694 kgcm ²
Nạp liệu không đổi	232 mm/vòng
Tuổi thọ tham khảo	5000 km
Cổng nối khí nén cụm khóa	M5
Vật liệu nắp cuối	Hợp kim nhôm rèn, anốt hóa
Hồ sơ vật liệu	Hợp kim nhôm rèn, anốt hóa
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu nắp truyền động	Hợp kim nhôm rèn, anốt hóa
Vật liệu thanh dẫn hướng ổ trượt	Thép
Vật liệu ray dẫn hướng	Thép
Ròng rọc vật liệu	thép hợp kim cao không gỉ
Vật liệu các ổ trượt	Hợp kim nhôm rèn, anốt hóa
Chất liệu của thân kẹp đai răng	Khuôn đúc bằng thép không gỉ
Vật liệu đai răng	Polychloroprene với dây thủy tinh và vỏ nylon Polyurethane với dây thép và vỏ nylon