


Van điện từ **MFH-5-1/8** Số bộ phận: 9982



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chức năng van	5/2 đơn ổn định
Kiểu vận hành	điện
Chiều rộng lắp đặt	26 mm
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)	500 l/ph
Cổng nối làm việc bằng khí nén	G1/8
Điện áp vận hành	thông qua cuộn điện từ, được đặt hàng riêng
Áp suất vận hành	0.18 MPA...0.8 MPA 1.8 bar...8 bar
Cấu trúc xây dựng	Đế đĩa
Kiểu cài đặt lại	lò xo cơ học
Giấy phép	c UL us - Recognized (OL)
Mức độ bảo vệ	IP65
Chiều rộng định mức	5 mm
Kích thước lưới	27 mm
Chức năng khí xả	có thể điều tiết
Nguyên lý bít	mềm
Vị trí lắp đặt	bất kì
Nút ghi đè	khớp
Kiểu điều khiển	điều khiển trước
Hướng dòng chảy	không thể đảo ngược
Không chống chéo	không
Thời gian chuyển mạch tắt	36 ms
Thời gian chuyển mạch bật	8 ms
Xung thử nghiệm dương tính tối đa với tín hiệu 0	2200 μs
Xung thử nghiệm âm tối đa với 1 tín hiệu	3700 μs
Giá trị đặc trưng cuộn dây	Xem cuộn điện từ, được đặt hàng riêng
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo)
Lớp chống ăn mòn KBK	1 - ứng suất ăn mòn thấp
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ bảo quản	-20 °C...60 °C
Nhiệt độ trung bình	-10 °C...60 °C

Đặc tính	Giá trị
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-5 °C...40 °C
trọng lượng sản phẩm	270 g
Cổng nối điện	qua cuộn dây F, được đặt hàng riêng
Kiểu gắn	Trên ray gắn van cụm với lỗ xuyên tùy ý:
Cổng nối kiểm soát khí thải 82	M5
Cổng nối khí nén 1	G1/8
Cổng nối khí nén 2	G1/8
Cổng nối khí nén 3	G1/8
Cổng nối khí nén 4	G1/8
Cổng nối khí nén 5	G1/8
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu của phốt	NBR TPE-U (PU)
Vật liệu vỏ	Nhôm đúc áp lực