


平行抓手
HGPD-80-A
订货号: 1132957

FESTO



数据表

特性	值
规格	80
每个爪手夹爪的行程	20 mm
最大替换精度	0.2 mm
摆动爪手夹爪的最大间隙 ax、ay	0.1 deg
最大爪手夹爪间隙 Sz	0.02 mm
旋转对称	0.2 mm
重复精度，爪手	0.05 mm
爪手夹爪的数量	2
驱动系统	气动
安装位置	可选
工作模式	双作用
爪手功能	平行
爪手力备份	无
结构特点	楔形驱动 强制先导工作运动顺序
位置检测	通过接近开关
工作压力	3 bar...8 bar
封锁空气的工作压力	0 bar...0.5 bar
爪手的最大工作频率	2 Hz
6 bar 时的最短打开时间	214 ms
6 bar 时的最短关闭时间	218 ms
每个外部爪手夹爪的最大质量	2170 g
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作（之后须一直润滑介质工作）
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
防护等级	IP65
环境温度	5 °C...60 °C
总抓取力，打开，6 bar	3922 N
总爪手力，关闭，6 bar	3716 N
每个爪手夹爪的抓取力，打开，6 bar	1961 N
爪手夹爪的抓取力，关闭，6 bar	1858 N

特性	值
转动惯量	236.48 kgcm ²
爪手夹爪上的最大力 Fz, 静态	6000 N
爪手的最大扭矩 Mx, 静态	170 Nm
抓手最大扭矩 My, 静态	130 Nm
抓手最大扭矩 Mz, 静态	110 Nm
导向部件的润滑间隔	5 MioCyc
产品重量	6252 g
安装方式	通过内螺纹和定位套 通过通孔和定位套 通过通孔和定位销 通过内螺纹和定位销 要么：
气接口，被堵的空气	M5
气动接口	G1/4
材料说明	RoHS 合规
端盖材料	高合金不锈钢
外壳材料	阳极氧化铝
爪手夹爪材料	加硬钢