

三点式抓手
HGDD-40-A-G2
订货号: 1163042

FESTO



数据表

特性	值
规格	40
每个爪手夹爪的行程	6 mm
最大替换精度	0.2 mm
摆动爪手夹爪的最大间隙 ax、ay	0.1 deg
最大爪手夹爪间隙 Sz	0.05 mm
旋转对称	0.2 mm
重复精度, 爪手	0.03 mm
爪手夹爪的数量	3
安装位置	可选
工作模式	双作用
爪手功能	三点式
爪手力备份	在关闭时
结构特点	楔形驱动 强制先导工作运动顺序
位置检测	通过接近开关
工作压力	4 bar...8 bar
封锁空气的工作压力	0 bar...0.5 bar
爪手的最大工作频率	4 Hz
6 bar 时的最短打开时间	144 ms
6 bar 时的最短关闭时间	110 ms
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
防护等级	IP65
环境温度	5 °C...60 °C
转动惯量	5.01 kgcm ²
爪手夹爪上的最大力 Fz, 静态	700 N
爪手的最大扭矩 Mx, 静态	25 Nm
抓手最大扭矩 My, 静态	18 Nm
抓手最大扭矩 Mz, 静态	20 Nm
导向部件的润滑间隔	5 MioCyc

特性	值
每个外部爪手夹爪的最大质量	130 g
产品重量	775 g
安装方式	通过通孔和定位销 通过内螺纹和定位销 要么：
气接口，被堵的空气	M3
气动接口	M5
材料说明	RoHS 合规
端盖材料	高合金不锈钢
外壳材料	光滑阳极氧化精制铝合金
爪手夹爪材料	加硬钢