

**Y 型快插接头**  
**CRQSY-6**  
订货号: 130657

**FESTO**



**数据表**

| 特性                  | 值                                              |
|---------------------|------------------------------------------------|
| 规格                  | 标准                                             |
| 公称通径                | 3.3 mm                                         |
| 安装位置                | 可选                                             |
| 设计                  | Y 型                                            |
| 包规格                 | 1                                              |
| 结构特点                | 推挽原理                                           |
| 工作压力时完整温度范围         | -0.095 Mpa...1 Mpa<br>-13.775 psi...145 psi    |
| 工作压力完整温度范围          | -0.95 bar...10 bar                             |
| 工作压力说明              | 水: 在最高温度 50°C 时, 最大值为 0.6 MPa                  |
| 工作介质                | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>水 (液态, 无冰) |
| 工作和先导介质说明           | 可用润滑介质工作                                       |
| 耐腐蚀等级 CRC           | 4 - 极高的耐腐蚀能力                                   |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L                              |
| 适合食品行业使用            | 见补充材料说明                                        |
| 环境温度                | -15 °C...120 °C                                |
| 产品重量                | 24 g                                           |
| 输出数量                | 2                                              |
| 供应管线数量              | 1                                              |
| 合适的电缆               | PFAN                                           |
| 气接口, 气口 1           | 适用于气管外径 6 mm                                   |
| 气接口, 气口 2           | 适用于气管外径 6 mm                                   |
| 材料说明                | RoHS 合规                                        |
| 外壳材料                | 高合金不锈钢                                         |
| 释放环材料               | 高合金不锈钢                                         |
| 气管密封件材料             | FPM                                            |
| 气管夹紧元件材料            | 高合金不锈钢                                         |
| 止推环材料               | 高合金不锈钢                                         |