


Trục dẫn hướng EGC-185- -FA

Số bộ phận: 558868

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Hành trình làm việc	50 mm...8500 mm
Kích thước	185
Vị trí lắp đặt	bất kì
Dẫn hướng	Thanh dẫn hướng cầu tuần hoàn
Cấu trúc xây dựng	Dẫn hướng
Tăng tốc tối đa	50 m/s ²
Tốc độ tối đa	5 m/s
Lớp chống ăn mòn KBK	0 - không ứng suất ăn mòn
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III
Mức độ bảo vệ	IP40
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
Mô men bề mặt cấp 2 lx	23400000 mm ⁴
Khoảnh khắc của diện tích ly bậc 2	27400000 mm ⁴
Lực tối đa Fy	15200 N
Lực tối đa Fz	15200 N
Khả năng chống dịch chuyển không tải tối đa	15 N
Thời điểm tối đa Mx	529 N m
Max. Moment My	1157 N m...1820 N m
Mô-men tối đa Mz	1157 N m...1820 N m
Lực tối đa Fy trục tổng thể	15200 N
Lực tối đa Fz trục tổng thể	15200 N
Mô men tối đa Mx trục tổng thể	529 N m
Mô men tối đa My trục tổng thể	1157 N m...1820 N m
Mô men tối đa Mz trục tổng thể	1157 N m...1820 N m
Mômen quán tính xoắn Nó	14100000 mm ⁴
Cổng nối khí nén cụm khóa	M5
Hồ sơ vật liệu	Hợp kim nhôm rèn anốt hóa
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu tiết diện che	ABS
Vật liệu phủ	Hợp kim nhôm rèn anốt hóa

Đặc tính	Giá trị
Vật liệu thanh dẫn hướng ổ trượt	Thép
Vật liệu ray dẫn hướng	Thép
Vật liệu các ổ trượt	Hộp kim nhôm rèn anốt hóa