


分支模块
PMBL-90-HP3
订货号: 1401366

FESTO



数据表

特性	值
规格	90
公称通径 DN	36
系列	L
安装位置	可选
结构特点	分支模块
工作压力	0 Mpa...5 Mpa 0 bar...50 bar
CE 认证（见合格声明）	符合欧盟压力设备指令
CE 标记（见合格声明）	符合英国压力设备法规
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [-:~:]
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364 区域 III
储存温度	-10 °C...60 °C
适合食品行业使用	见补充材料说明
介质温度	5 °C...60 °C
环境温度	5 °C...60 °C
产品重量	2000 g
材料说明	RoHS 合规
密封件材料	NBR
外壳材料	精制铝合金