

# 扁平型气缸 DZH-40-200-PPV-A

订货号: 14059

FESTO



## 数据表

| 特性                  | 值                                    |
|---------------------|--------------------------------------|
| 行程                  | 200 mm                               |
| 活塞直径                | 40 mm<br>等效直径                        |
| 活塞杆的扭转间隙 (+/-)      | 1.4 deg                              |
| 缓冲                  | 气动缓冲, 两端可调                           |
| 安装位置                | 可选                                   |
| 工作模式                | 双作用                                  |
| 结构特点                | 缸径<br>活塞杆                            |
| 位置检测                | 通过接近开关                               |
| 扭矩/导向保护             | 椭圆形活塞                                |
| 工作压力                | 0.06 Mpa...1 Mpa<br>0.6 bar...10 bar |
| 工作介质                | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]     |
| 工作和先导介质说明           | 可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)               |
| 耐腐蚀等级 CRC           | 2 - 中等耐腐蚀能力                          |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L                       |
| 环境温度                | -20 °C...80 °C                       |
| 缓冲长度                | 21 mm                                |
| 抗扭转防护的最大扭矩          | 1.2 Nm                               |
| 6 bar 时的理论力值, 返回行程  | 633 N                                |
| 6 bar 时的理论力值, 前进行程  | 754 N                                |
| 每 10 m 行程的附加重量      | 40 g                                 |
| 0 mm 行程的基本重量        | 820 g                                |
| 安装方式                | 通过内螺纹安装<br>带附件<br>要么:                |
| 气动接口                | G1/4                                 |
| 材料说明                | RoHS 合规                              |
| 盖子材料                | 铝                                    |
| 密封件材料               | TPE-U(PU)                            |
| 外壳材料                | 铝                                    |
| 活塞杆材料               | 高合金钢                                 |

