

# 扁平型气缸 DZH-63-50-PPV-A

订货号: 14076

FESTO



## 数据表

特性	值
行程	50 mm
活塞直径	63 mm 等效直径
活塞杆螺纹	M16x1.5
活塞杆的扭转变隙 (+/-)	0.67 deg
缓冲	气动缓冲, 两端可调
安装位置	可选
工作模式	双作用
结构特点	缸径 活塞杆
位置检测	通过接近开关
派生型	一端活塞杆
扭矩/导向保护	椭圆形活塞
工作压力	0.06 Mpa...1 Mpa 0.6 bar...10 bar
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-20 °C...80 °C
缓冲长度	23 mm
抗扭转防护的最大扭矩	2 Nm
6 bar 时的理论力值, 返回行程	1682 N
6 bar 时的理论力值, 前进行程	1870 N
移动质量	685 g
产品重量	2168 g
每 10 m 行程的附加重量	69.6 g
0 mm 行程的基本重量	1820 g
安装方式	要么: 通过内螺纹安装 带附件
气动接口	G3/8
材料说明	RoHS 合规

特性	值
盖子材料	铝
密封件材料	TPE-U(PU)
外壳材料	铝
活塞密封件材料	TPE-U(PU)
活塞杆材料	高合金钢