

**ISO 标准气缸**  
**DSNU-8- -P-A**  
订货号: 14326

**FESTO**



**数据表**

| 特性                  | 值                                    |
|---------------------|--------------------------------------|
| 行程                  | 1 mm...100 mm                        |
| 活塞直径                | 8 mm                                 |
| 活塞杆螺纹               | M4                                   |
| 缓冲                  | 两端带弹性缓冲环/垫                           |
| 安装位置                | 可选                                   |
| 符合标准                | CETOP RP 52 P<br>ISO 6432            |
| 活塞杆端部               | 外螺纹                                  |
| 结构特点                | 缸径<br>活塞杆<br>缸筒                      |
| 位置检测                | 通过接近开关                               |
| 派生型                 | 一端活塞杆                                |
| 工作压力                | 0.15 Mpa...1 Mpa<br>1.5 bar...10 bar |
| 工作模式                | 双作用                                  |
| 工作介质                | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]     |
| 工作和先导介质说明           | 可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)               |
| 耐腐蚀等级 CRC           | 2 - 中等耐腐蚀能力                          |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L                    |
| 洁净室等级               | 6 级, 符合 ISO 14644-1                  |
| 环境温度                | -20 °C...80 °C                       |
| 端位的冲击能量             | 0.03 J                               |
| 6 bar 时的理论力值, 返回行程  | 22.6 N                               |
| 6 bar 时的理论力值, 前进行程  | 30.2 N                               |
| 0 mm 行程的移动质量        | 7.5 g                                |
| 每 10 mm 行程的额外移动质量   | 1 g                                  |
| 0 mm 行程的基本重量        | 34.6 g                               |
| 每 10 m 行程的附加重量      | 2.4 g                                |
| 安装方式                | 带附件                                  |
| 气动接口                | M5                                   |
| 材料说明                | RoHS 合规                              |

| 特性    | 值                |
|-------|------------------|
| 盖子材料  | 精制铝合金<br>无色阳极氧化  |
| 密封件材料 | NBR<br>TPE-U(PU) |
| 活塞杆材料 | 高合金不锈钢           |
| 缸筒材料  | 高合金不锈钢           |