


电机电缆  
**NEBM-S1W9-E-7-Q5-LE6**  
订货号: 1450739

FESTO



数据表

| 特性                  | 值                        |
|---------------------|--------------------------|
| 电缆标识                | 不带标签支架                   |
| 电气接口 1, 功能          | 现场设备端                    |
| 电气接口 1, 设计          | 直角式                      |
| 电气接口 1, 连接类型        | 插座                       |
| 电气接口 1, 电缆出口        | 直角式                      |
| 电气接口 1, 连接系统        | Sub-D                    |
| 电气接口 1, 接口/线芯数      | 9                        |
| 电气接口 1, 使用的接口/线芯    | 6                        |
| 电气接口 2, 功能          | 控制器端                     |
| 电气接口 2, 接口类型        | 电缆                       |
| 电气接口 2, 连接系统        | 开放式                      |
| 电气接口 2, 接口/线芯数      | 6                        |
| 电气接口 2, 已使用的接口/线芯数  | 6                        |
| 工作电压范围 DC           | 0 V...72 V               |
| 标称工作电压 DC           | 24 V                     |
| 护罩                  | 是                        |
| 电缆长度                | 7 m                      |
| 电缆特征                | 适用于拖链                    |
| 弯曲半径, 移动电缆          | 62 mm                    |
| 电缆直径                | 6.2 mm                   |
| 电缆结构                | 6 x 0.34 mm <sup>2</sup> |
| 标称导线横截面积            | 0.34 mm <sup>2</sup>     |
| 线端                  | 芯线套管                     |
| 防护等级                | IP65                     |
| 防护等级说明              | 在组装好的状态下                 |
| 环境温度                | -40 °C...80 °C           |
| 带移动电缆的环境温度          | -5 °C...80 °C            |
| CE 认证 (见合格声明)       | 符合欧盟 RoHS 指令             |
| CE 标记 (见合格声明)       | 符合英国 RoHS 指令             |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L           |
| 材料说明                | RoHS 合规                  |

| 特性     | 值          |
|--------|------------|
| 电缆护套材料 | TPE-U(PUR) |
| 电缆护套颜色 | 灰色         |