

联轴器
EAMD-28-22-14-10X12
订货号: 1453861

FESTO



数据表

特性	值
安装直径 1	14 mm
安装直径 2	10 mm
规格	28
标称长度	22 mm
安装位置	可选
最大转速	8000 1/min
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
储存温度	-25 °C...60 °C
相对空气湿度	0 - 95%
环境温度	-25 °C...60 °C
惯性动量	3.5 kgmm ²
可传递的扭矩	9 Nm
产品重量	43 g
材料说明	RoHS 合规