

Trục đai răng
ELGG-TB-...-35- -
 Số bộ phận: 571058

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Đường kính hiệu quả của bánh răng truyền động	18.46 mm
Hành trình làm việc	50 mm...700 mm
Kích thước	35
Độ giãn dây đai răng	0.094 %
Bước đai răng	2 mm
Vị trí lắp đặt	bất kì
Dẫn hướng	Thanh dẫn hướng trượt Thanh dẫn hướng cầu tuần hoàn
Cấu trúc xây dựng	Trục tuyến tính cơ điện với dây đai răng
Loại động cơ	Động cơ bước Động cơ servo
Tăng tốc tối đa	50 m/s ²
Tốc độ tối đa	1 m/s...3 m/s
Độ chính xác lặp lại	±0,1 mm
Thời gian bật	100%
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III
Mức độ bảo vệ	IP20
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...50 °C
Khoảng khắc của diện tích ly bậc 2	3770 mm ⁴
Khoảng khắc của khu vực Iz độ 2	4190 mm ⁴
Mô-men truyền động cực đại	0.46 N m
Lực tối đa Fy	50 N
Lực tối đa Fz	50 N
Khả năng chống dịch chuyển không tải tối đa	10.8 N
Lực nạp tối đa Fx	50 N
mô-men xoắn truyền động không tải	0.1 N m
Mô-men quán tính khối lượng JH trên mỗi mét hành trình	0.0026 kgcm ²
Mômen quán tính khối lượng JL trên kg trọng tải	0.85 kgcm ²
Nạp liệu không đổi	58 mm/vòng
Tuổi thọ tham khảo	2500 km
Khối lượng di chuyển bổ sung trên mỗi hành trình 10 mm	0.31 g

Đặc tính	Giá trị
Trọng lượng cơ bản ở hành trình 0 mm	1870 g
Trọng lượng bổ sung cho mỗi hành trình 10 mm	49 g
Hồ sơ vật liệu	Hợp kim nhôm rèn anốt hóa
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu nắp truyền động	Hợp kim nhôm rèn anốt hóa
Ròng rọc vật liệu	thép hợp kim cao không gỉ
Vật liệu các ổ trượt	Hợp kim nhôm rèn anốt hóa
Chất liệu của thân kẹp đai răng	Đồng berili
Vật liệu đai răng	Polychloroprene với dây thủy tinh và vỏ nylon