

安装导轨  
SLZS-16- -  
订货号: 150916

FESTO



数据表

| 特性                | 值               |
|-------------------|-----------------|
| 设计                | 接近开关 T 型插槽      |
| 最大型材长度            | 2800 mm         |
| 安装位置              | 可选              |
| 对于活塞直径            | 直径 12           |
| 结构特点              | 传感器导轨           |
| 耐腐蚀等级 CRC         | 2 - 中等耐腐蚀能力     |
| 油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性 | VDMA24364-B2-L  |
| 环境温度              | -20 °C...60 °C  |
| 安装方式              | 通过通孔和螺钉         |
| 型材材料              | 精制铝合金<br>阳极氧化处理 |
| 材料说明              | RoHS 合规         |
| 螺钉材料              | 高合金钢            |