

安装导轨 SLMS-25- -

订货号: 152745

FESTO



数据表

| 特性 | 值 |
|---------------------|-----------------|
| 设计 | 接近开关 T 型插槽 |
| 最大型材长度 | 2800 mm |
| 安装位置 | 可选 |
| 对于活塞直径 | Ø25 |
| 结构特点 | 传感器导轨 |
| 耐腐蚀等级 CRC | 2 - 中等耐腐蚀能力 |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 环境温度 | -20 °C...60 °C |
| 安装方式 | 通过通孔和螺钉 |
| 型材材料 | 精制铝合金 阳极氧化处理 |
| 材料说明 | RoHS 合规 |
| 螺钉材料 | 高合金钢 |