


Giảm chấn
DYSS-12-12-Y1F
Số bộ phận: 8069004

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	12
Hành trình	12 mm
Đệm	tự điều chỉnh
Vị trí lắp đặt	bất kỳ
Phát hiện vị trí	không có
Tốc độ tác động tối đa	1.5 m/s
Thời gian phục hồi ở nhiệt độ phòng	0.2 s
Thời gian đặt lại ở nhiệt độ môi trường tối thiểu	1 s
Nguyên tắc vận hành	nhấn tác động đơn lẻ
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-5 °C...80 °C
Chiều dài đệm	12 mm
Lực tác động tối đa	1000 N
Mô-men xoắn siết tối đa	20 N m
Mức tiêu thụ năng lượng tối đa cho mỗi hành trình	10 J
Mức tiêu thụ năng lượng tối đa cho mỗi giờ	36000 J
Năng lượng dư tối đa	0.05 J
Lực dội lại	4 N
Lực chèn tối thiểu	35 N
trọng lượng sản phẩm	82 g
Phạm vi khối lượng	45 kg
Kiểu gắn	với đai ốc khóa
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu của phốt	NBR
Vật liệu vỏ	thép hợp kim cao
Vật liệu thanh piston	thép hợp kim