


**Giảm chấn**  
**DYSS-4-4-Y1F-G2**  
Số bộ phận: 8111391

**FESTO**



**Bảng dữ liệu**

| Đặc tính                                          | Giá trị                 |
|---------------------------------------------------|-------------------------|
| Kích thước                                        | 4                       |
| Hành trình                                        | 4 mm                    |
| Đệm                                               | tự điều chỉnh           |
| Vị trí lắp đặt                                    | bất kỳ                  |
| Phát hiện vị trí                                  | không có                |
| Tốc độ tác động tối đa                            | 1 m/s                   |
| Thời gian phục hồi ở nhiệt độ phòng               | 0.2 s                   |
| Thời gian đặt lại ở nhiệt độ môi trường tối thiểu | 1 s                     |
| Nguyên tắc vận hành                               | nhấn<br>tác động đơn lẻ |
| Lớp chống ăn mòn KBK                              | 2 - bị ăn mòn vừa phải  |
| Tuân thủ LABS                                     | VDMA24364-B2-L          |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh                    | -10 °C...80 °C          |
| Chiều dài đệm                                     | 4 mm                    |
| Lực tác động tối đa                               | 100 N                   |
| Mô-men xoắn siết tối đa                           | 1 N m                   |
| Mức tiêu thụ năng lượng tối đa cho mỗi hành trình | 0.8 J                   |
| Mức tiêu thụ năng lượng tối đa cho mỗi giờ        | 5500 J                  |
| Năng lượng dư tối đa                              | 0.006 J                 |
| Lực dội lại                                       | 0.7 N                   |
| Lực chèn tối thiểu                                | 4.5 N                   |
| trọng lượng sản phẩm                              | 4.5 g                   |
| Phạm vi khối lượng                                | 1.7 kg                  |
| Kiểu gắn                                          | với đai ốc khóa         |
| Ghi chú vật liệu                                  | Tuân thủ RoHS           |
| Vật liệu của phốt                                 | NBR                     |
| Vật liệu vỏ                                       | thép hợp kim cao        |
| Vật liệu thanh piston                             | thép hợp kim            |