

# Đầu nối ren khí dạng L NPQE-L-R38-Q10-P5

Số bộ phận: 8112954

FESTO



## Bảng dữ liệu

| Đặc tính                                        | Giá trị                                                            |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Kích thước                                      | Tiêu chuẩn                                                         |
| Chiều rộng định mức                             | 9.3 mm                                                             |
| Loại đệm kín trên ngông vặn vít                 | Lớp bọc                                                            |
| Vị trí lắp đặt                                  | bất kỳ                                                             |
| Thiết kế                                        | Hình chữ L                                                         |
| Kích cỡ gói                                     | 5                                                                  |
| Cấu trúc xây dựng                               | Nguyên tắc đẩy-kéo                                                 |
| Áp suất vận hành của khoảng nhiệt độ hoàn chỉnh | -0.095 MPA...0.8 MPA<br>-0.95 bar...8 bar<br>-13.775 psi...116 psi |
| Môi chất vận hành                               | Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                               |
| Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển           | Có thể hoạt động bằng dầu                                          |
| Lớp chống ăn mòn KBK                            | 1 - ứng suất ăn mòn thấp                                           |
| Tuân thủ LABS                                   | VDMA24364 Vùng III                                                 |
| Loại phòng sạch                                 | Loại 4 theo ISO 14644-1                                            |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh                  | -5 °C...60 °C                                                      |
| trọng lượng sản phẩm                            | 26.05 g                                                            |
| Kiểu gắn                                        | Ổ cắm lục giác ngoài SW17                                          |
| Cổng nối khí nén 1                              | Ren ngoài R3/8                                                     |
| Cổng nối khí nén 2                              | cho ống mềm Ø ngoài 10 mm                                          |
| Màu vòng nhả                                    | màu xanh dương                                                     |
| Ghi chú vật liệu                                | Tuân thủ RoHS                                                      |
| Vật liệu vỏ                                     | Đồng thau, mạ niken<br>PBT                                         |
| Vật liệu vòng bít ren                           | PTFE                                                               |
| Vật liệu vòng nhả                               | POM                                                                |
| Vật liệu vòng đệm kín ống mềm                   | NBR                                                                |
| Đoạn kẹp ống vật liệu                           | Thép không gỉ                                                      |