


连接电缆

SIM-M8-3GD-2,5-PU

订货号: 159420

FESTO



数据表

| 特性 | 值 |
|---------------------|--|
| 符合标准 | EN 61076-2-104 EN 61984 |
| 电气接口 | 3 针/3 芯 直列式插座/开放式 M8x1/- |
| 工作电压范围 DC | 0 V...60 V |
| 工作电压范围 AC | 0 V...60 V |
| 40°C 时的额定电流 | 4 A |
| 抗电涌性 | 1.5 kV |
| 电缆长度 | 2.5 m |
| 电缆特征 | 标准 |
| 电缆测试条件 | 弯曲强度: 符合 Festo 标准 测试条件按要求提供 拖链: > 500 万次循环, 弯曲半径 75 mm |
| 电缆直径 | 3.8 mm |
| 电缆结构 | 3 x 0.25 mm ² |
| 标称导线横截面积 | 0.25 mm ² |
| 电线绝缘颜色代码 | 蓝色 棕色 黑色 |
| 防护等级 | IP65 IP68 |
| 环境温度 | -25 °C...80 °C |
| 带移动电缆的环境温度 | -5 °C...80 °C |
| CE 认证 (见合格声明) | 符合欧盟低电压指令 符合欧盟 RoHS 指令 |
| CE 标记 (见合格声明) | 符合英国 RoHS 指令 符合英国电气设备相关规定 |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 材料说明 | RoHS 合规 不含卤素 不含磷酸酯 |
| 污染等级 | 3 |

| 特性 | 值 |
|-----------|-------------|
| 耐腐蚀等级 CRC | 2 - 中等耐腐蚀能力 |
| 电缆护套材料 | TPE-U(PU) |
| 电缆护套颜色 | 灰色 |
| 外壳材料 | TPE-U(PU) |
| 外壳颜色 | 黑色 |
| 管接螺母材料 | 镀镍黄铜 |
| 密封件材料 | NBR |
| 电触头材料 | 镀金黄铜 |
| 绝缘护套材料 | PP |