

Giảm chấn
DYEF-G8-M6-Y1-F1A
Số bộ phận: 8131072

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	M6
Hành trình	1.5 mm
Đệm	vòng/tấm giảm chấn đàn hồi ở cả hai bên không có cỡ chặn cố định kim loại
Vị trí lắp đặt	bất kỳ
Phát hiện vị trí	không có
Các biến thể	Các kim loại có đồng, kẽm hoặc niken là thành phần chính không được phép sử dụng. Các trường hợp ngoại lệ là niken trong thép, bề mặt mạ niken hóa học, bảng mạch, dây dẫn, bộ kết nối và cuộn dây.
Tốc độ tác động tối đa	0.8 m/s
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
Chiều dài đệm	1.5 mm
Mô-men xoắn siết tối đa	1 N m
Mức tiêu thụ năng lượng tối đa cho mỗi hành trình	0.08 J
trọng lượng sản phẩm	11.7 g
Kiểu gắn	với ống nối có ren
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu của phốt	NBR
Vật liệu vỏ	thép hợp kim cao