

Bộ kết nối DÄDG-AK-G8-12-50

Số bộ phận: 8152377

FESTO



Bảng dữ liệu

| Đặc tính | Giá trị |
|--|--|
| Kích thước | 12 |
| Hành trình | 50 mm |
| Áp suất vận hành | 0.1 MPA...0.8 MPA 1 bar...8 bar 14.5 psi...116 psi |
| Môi chất vận hành | Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Lớp chống ăn mòn KBK | 1 - ứng suất ăn mòn thấp |
| Tuân thủ LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | -10 °C...60 °C |
| Mô-men xoắn siết tối đa | 1.5 N m |
| Dung sai mô-men xoắn siết | ± 10 % |
| Mô men xoắn siết tối đa của cổng nối khí nén 1 | 0.7 N m |
| trọng lượng sản phẩm | 14.9 g |
| Cổng nối khí nén | M5 |
| Bộ chuyển đổi vật liệu | Nhựa epoxy |
| Vật liệu của phốt | NBR |
| Vật liệu vít | Thép, trắng |