



单向阀 HGL-M5

产品代号: 161779

FESTO

带密封圈 OL.
将停止供货, 截至日期2006



技术参数

特性	值
阀功能	先导控制, 单向功能
气动连接, 气口 1	M5
气动连接, 气口 2	M5
安装类型	具有螺纹的
标准额定流量	108 l/min
工作压力	0.5 ... 10 bar
工作介质	干燥、过滤压缩空气 干燥、过滤、已润滑的压缩空气
环境温度	-10 ... 60 °C
外壳的材料信息	牙铸锌
介质温度	-10 ... 60 °C
最大紧固扭矩	1.5 Nm
产品重量	20 g
先导气口21	M5
凸缘螺丝的材料信息	钢
密封件的材料信息	NBR