


Dẫn hướng
EAGF-P2-KF-32-150
Số bộ phận: 8158027

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	32
Hành trình	150 mm
Khe đảo ngược	0 µm
Vị trí lắp đặt	bất kì
Dẫn hướng	Thanh dẫn hướng cầu tuần hoàn
Cấu trúc xây dựng	Dẫn hướng
Tăng tốc tối đa	25 m/s ²
Tốc độ tối đa	1 m/s
Lớp chống ăn mòn KBK	0 - không ứng suất ăn mòn
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III
Mức độ bảo vệ	IP40
Nhiệt độ môi trường xung quanh	0 °C...60 °C
Lực tối đa F _y	160 N
Lực tối đa F _y tĩnh	355 N
Lực tối đa F _z	160 N
Lực tối đa F _z tĩnh	355 N
Thời điểm tối đa M _x	6 N m
Thời điểm tối đa M _x tĩnh	13 N m
Max. Moment M _y	4 N m
Thời điểm tối đa của tải tĩnh	9 N m
Mô-men tối đa M _z	4 N m
Mô-men tối đa M _z tĩnh	9 N m
Lực dịch chuyển	1.6 N
Khối lượng di chuyển ở hành trình 0 mm	170 g
Trọng lượng cơ bản ở hành trình 0 mm	613 g
Trọng lượng bổ sung cho mỗi hành trình 10 mm	7.9 g
Khối lượng di chuyển bổ sung trên mỗi hành trình 10 mm	7.9 g
Trọng tâm của khối lượng chuyển động với hành trình 0 mm	26 mm
Trọng tâm bổ sung của khối lượng chuyển động trên mỗi hành trình 10 mm	4.3 mm
Kiểu gắn	với ren trong
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS

Đặc tính	Giá trị
Vật liệu phần tử dẫn hướng	Thép tôi luyện mạ crom cứng
Vật liệu vỏ	Hợp kim nhôm rèn anốt hóa
Vật liệu đầu chạc	Hợp kim nhôm rèn anốt hóa