


双活塞气缸  
DPZ-20-25-P-A-KF-S2  
订货号: 162069

FESTO



数据表

| 特性                | 值                                 |
|-------------------|-----------------------------------|
| 行程                | 25 mm                             |
| 可调端位范围/长度         | 10 mm                             |
| 活塞直径              | 20 mm                             |
| 工作模式，驱动单元         | 联接板                               |
| 缓冲                | 两端带弹性缓冲环/垫                        |
| 安装位置              | 可选                                |
| 导轨                | 循环滚珠轴承导轨                          |
| 结构特点              | 导轨                                |
| 位置检测              | 通过接近开关                            |
| 派生型               | 双端活塞杆                             |
| 工作压力              | 0.1 Mpa...1 Mpa<br>1 bar...10 bar |
| 工作模式              | 双作用                               |
| 工作介质              | 压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]   |
| 工作和先导介质说明         | 可用润滑介质工作（之后须一直润滑介质工作）             |
| 耐腐蚀等级 CRC         | 0 - 无耐腐蚀能力                        |
| 油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性 | VDMA24364-B1/B2-L                 |
| 环境温度              | -20 °C...80 °C                    |
| 端位的冲击能量           | 0.2 Nm                            |
| 6 bar 时的理论力值，返回行程 | 282 N                             |
| 6 bar 时的理论力值，前进行程 | 282 N                             |
| 备用接口              | 查看产品图纸                            |
| 气动接口              | M5                                |
| 盖子材料              | 精制铝合金                             |
| 密封件材料             | NBR                               |
| 外壳材料              | 精制铝合金                             |
| 活塞杆材料             | 表面硬化钢                             |