


双活塞气缸
DPZJ-20-25-P-A-KF-S2
订货号: 162083

FESTO



数据表

特性	值
行程	25 mm
可调端位范围/长度	10 mm
活塞直径	20 mm
工作模式，驱动单元	联接板
缓冲	两端带弹性缓冲环/垫
安装位置	可选
导轨	循环滚珠轴承导轨
结构特点	导轨
位置检测	通过接近开关
派生型	双端活塞杆
工作压力	0.1 Mpa...1 Mpa 1 bar...10 bar
最大速度	1 m/s
工作模式	双作用
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作（之后须一直润滑介质工作）
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-20 °C...80 °C
端位的冲击能量	0.2 Nm
6 bar 时的理论力值，返回行程	282 N
6 bar 时的理论力值，前进行程	282 N
备用接口	查看产品图纸
气动接口	M5
盖子材料	精制铝合金
密封件材料	NBR
外壳材料	精制铝合金
活塞杆材料	表面硬化钢