


Thiết bị điều khiển
CEPE-H8GB-128GB-C1
Số bộ phận: 8165400

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước B x L x H	69 mm x 174 mm x 222 mm
Kiểu gắn	vặn chặt
trọng lượng sản phẩm	1.8 kg
Vị trí lắp đặt	dọc
Nhiệt độ môi trường xung quanh	0 °C...50 °C
Lưu ý về nhiệt độ môi trường	Quan sát nhiệt độ môi trường xung quanh giảm dần theo tiêu chuẩn IEC 61131-2:2018
Nhiệt độ bảo quản	-20 °C...70 °C
Độ ẩm tương đối	95 % không cô đặc
Chiều cao vận hành định mức	<= 2000 m ASL (> 79,5 kPa)
Độ cao tối đa	3000 m
Lưu ý về chiều cao lắp đặt tối đa	< 3000 m ASL (> 70 kPa)
Mức độ bảo vệ	IP20
Lớp chống ăn mòn KBK	0 - không ứng suất ăn mòn
Khả năng chống rung	Kiểm tra bộ gá vận chuyển với mức độ nghiêm trọng 1 theo FN 942017-4 và EN 60068-2-6
chống sốc	Kiểm tra va đập với mức độ nghiêm trọng 1 theo FN 942017-5 và EN 60068-2-27
Bảo vệ chống tiếp xúc trực tiếp và gián tiếp	PELV
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III
Dấu CE (xem tuyên bố về sự phù hợp)	theo chỉ thị EMC của EU theo chỉ thị RoHS của EU
Dấu UKCA (xem tuyên bố về sự phù hợp)	theo quy định UK cho EMV theo các quy định UK RoHS
Dấu hiệu KC	KC-EMV
Giấy phép	Dấu RCM
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu vỏ	Nhôm đúc áp lực PC thép hợp kim cao không gỉ
Vật liệu vít	Théo, mạ niken
Cài đặt địa chỉ IP	DHCP tính thông qua máy chủ web

Đặc tính	Giá trị
Giao diện fieldbus, giao thức	EtherCAT
Giao diện Fieldbus, loại kết nối	Ổ cắm
Giao diện fieldbus, công nghệ kết nối	RJ45
Giao diện Fieldbus, tốc độ truyền	100 Mbit/s
Giao diện Ethernet, kiểu kết nối	Ổ cắm
Giao diện Ethernet, giao thức	TCP/IP
Giao diện Ethernet, chức năng	Kết nối đám mây Mạng lưới
Giao diện Ethernet, công nghệ kết nối	RJ45
Giao diện Ethernet, số chân cắm/dây	8
Ethernet, tốc độ truyền dữ liệu	1 Gbit/s
Giao diện Ethernet, tốc độ truyền	10 Mbit/s 100 Mbit/s 1000 Mbit/s 1 Gbit/s
Chức năng bổ sung	256 I/O CODESYS V3 OPC-UA, MQTT Giấy phép bao gồm: Festo AX Controls CODESYS PLC Basic
Dữ liệu CPU	8 GB RAM Lõi kép 2,2 GHz
Phương tiện lưu trữ	SSD 128 GB
Dải điện áp hoạt động DC	20.4 V...30 V
Điện áp hoạt động danh định DC	24 V
Nguồn cung cấp dòng tối đa	4 A
Bắc cầu sự cố điện	10 ms
Chống phân cực	có
Thời gian đệm đồng hồ thời gian thực	520 tuần
Điểm đánh dấu	128 kB dữ liệu lưu giữ Khái niệm biến CODESYS