


扁平型气缸 DZH-2"- -PPV-A-S6

订货号: 16263

FESTO



数据表

特性	值
行程	0.04 in...40 in
活塞直径	2"
活塞杆的扭转间隙 (+/-)	0.45 deg
缓冲	气动缓冲, 两端可调
安装位置	可选
工作模式	双作用
结构特点	缸径 活塞杆
位置检测	通过接近开关
派生型	耐高温密封件, 最高 120 °C
扭矩/导向保护	椭圆形活塞
工作压力	0.05 Mpa...1 Mpa 0.5 bar...10 bar
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-20 °C...150 °C
缓冲长度	23 mm
抗扭转防护的最大扭矩	1.7 Nm
6 bar 时的理论力值, 返回行程	989 N
6 bar 时的理论力值, 前进行程	1178 N
每 10 m 行程的附加重量	60 g
0 mm 行程的基本重量	1200 g
安装方式	要么: 通过内螺纹安装 带附件
气动接口	NPT1/4-18
材料说明	RoHS 合规
盖子材料	铝
密封件材料	TPE-U(PU)
外壳材料	铝

特性	值
活塞杆材料	高合金钢