

Bộ nối mô-đun
MS4-MV1-F1A
Số bộ phận: 8176695

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	4
Dòng	MS
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Tính phù hợp để sản xuất pin Li-ion	Phù hợp cho sản xuất pin với giá trị Cu/Zn/Ni giảm (F1a)
Nhiệt độ trung bình	-10 °C...60 °C
trọng lượng sản phẩm	36 g
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu của phốt	NBR
Đầu nối mô-đun vật liệu	POM thép không gỉ hợp kim cao
Vật liệu vít	thép hợp kim cao không gỉ