


Cáp kết nối NEBC-R3G4-ES-0.3-N-S-R3G4-ET

Số bộ phận: 8188950



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Dựa trên tiêu chuẩn	EN 61076-2-114
Tên cáp	không giá biển báo
tần số kết nối	750
trọng lượng sản phẩm	25.5 g
Cổng nối điện 1, chức năng	Phía điều khiển
Cổng nối điện 1, thiết kế	góc
Cổng nối điện 1, kiểu kết nối	Giắc cắm
Cổng nối điện 1, đầu ra cáp	thẳng
Cổng nối điện 1, công nghệ kết nối	RJ45 theo IEC 60603-7-3
Cổng nối điện 1, số chân cắm/dây	8
Cổng nối điện 1, cực/dây điện được dùng	4
Cổng nối điện 1, kiểu gắn	Khóa chốt
Cổng nối điện 2, chức năng	Phía điều khiển
Cổng nối điện 2, thiết kế	góc
Cổng nối điện 2, kiểu kết nối	Giắc cắm
Cổng nối điện 2, đầu ra cáp	thẳng
Cổng nối điện 2, công nghệ kết nối	RJ45 theo IEC 60603-7-3
Cổng nối điện 2, số cực/dây	8
Cổng nối điện 2, cực/dây điện được dùng	4
Cổng nối điện 2, kiểu gắn	Khóa chốt
Dải điện áp hoạt động DC	0 V...60 V
Điện áp hoạt động danh định DC	24 V
Khả năng tải dòng điện ở 40 ° C	1 A
Độ chịu điện áp xung	1.5 KV
Chống phân cực	không
Cổng nối dây dẫn bảo vệ	không có sẵn
Lớp bảo vệ	có
Đặc tính truyền tải	theo giao tiếp hệ thống AP
Chiều dài cáp	0.3 m
Đặc điểm dây dẫn	thích hợp cho máng xích
Dòng điều kiện kiểm tra	Điều kiện kiểm tra theo yêu cầu

Đặc tính	Giá trị
Bán kính uốn, định tuyến cáp cố định	18 mm
Bán kính uốn, định tuyến cáp có thể di chuyển	75 mm
Đường kính cáp	5.5 mm
Dung sai đường kính cáp	± 0,2 mm
Cấu tạo cáp	2 x 2 x AWG26
Mặt cắt danh định của dây dẫn	AWG26
Mức độ bảo vệ	IP20
Lưu ý về mức độ bảo vệ	ở trạng thái lắp
Tính chất đặc biệt	Chống dầu
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-40 °C...80 °C
Nhiệt độ môi trường xung quanh với định tuyến cáp linh hoạt	-20 °C...80 °C
Nhiệt độ bảo quản	-20 °C...70 °C
Dấu CE (xem tuyên bố về sự phù hợp)	theo chỉ thị RoHS của EU
Dấu UKCA (xem tuyên bố về sự phù hợp)	theo các quy định UK RoHS
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS không chứa halogen không axit photphoric este
mức độ ô nhiễm	3
Lớp chống ăn mòn KBK	1 - ứng suất ăn mòn thấp
Vật liệu vỏ bọc cáp	PUR
Màu vỏ cáp	xám bạc với sọc xanh da trời
Vật liệu vỏ	TPE-U(PUR)
nhà màu	màu đen
Vật liệu khóa vít	Đồng thau, mạ niken
Vật liệu của phốt	TPE-U(PUR)
Vật liệu các tiếp điểm phích cắm	Hợp kim đồng mạ vàng
Vật liệu vỏ cách điện	PP