

**Thiết bị dẫn hướng**  
**FEN-20-50-KF**  
Số bộ phận: 8204031

**FESTO**



**Bảng dữ liệu**

| Đặc tính                       | Giá trị                          |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Kích thước                     | 20                               |
| Hành trình                     | 50 mm                            |
| Vị trí lắp đặt                 | bất kỳ                           |
| Dẫn hướng                      | Thanh dẫn hướng cầu tuần hoàn    |
| Cấu trúc xây dựng              | Dẫn hướng                        |
| Chống cháy nổ                  | Lưu ý thông tin trong chứng nhận |
| Tuân thủ LABS                  | VDMA24364-B2-L                   |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | -20 °C...80 °C                   |
| Lực tối đa Fy                  | 520 N                            |
| Lực tối đa Fy tĩnh             | 830 N                            |
| Lực tối đa Fz                  | 520 N                            |
| Lực tối đa Fz tĩnh             | 830 N                            |
| Thời điểm tối đa Mx            | 15 N m                           |
| Thời điểm tối đa Mx tĩnh       | 24 N m                           |
| Max. Moment My                 | 20 N m                           |
| Thời điểm tối đa của tải tĩnh  | 31 N m                           |
| Mô-men tối đa Mz               | 20 N m                           |
| Mô-men tối đa Mz tĩnh          | 31 N m                           |
| Lực dịch chuyển                | 15 N                             |
| Khối lượng di chuyển           | 329 g                            |
| trọng lượng sản phẩm           | 888 g                            |
| Kiểu gắn                       | với ren trong                    |
| Ghi chú vật liệu               | Tuân thủ RoHS                    |
| Vật liệu phần tử dẫn hướng     | Thép tôi luyện                   |
| Vật liệu vỏ                    | Hợp kim nhôm rèn, anốt hóa       |
| Vật liệu đầu chạc              | Hợp kim nhôm rèn, anốt hóa       |