


三点式抓手
HGDD-63-A
订货号: 1163046

FESTO



数据表

特性	值
规格	63
每个爪手夹爪的行程	10 mm
最大替换精度	0.2 mm
摆动爪手夹爪的最大间隙 ax、ay	0.1 deg
最大爪手夹爪间隙 Sz	0.05 mm
旋转对称	0.2 mm
重复精度, 爪手	0.05 mm
爪手夹爪的数量	3
安装位置	可选
工作模式	双作用
爪手功能	三点式
结构特点	楔形驱动 强制先导工作运动顺序
位置检测	通过接近开关
总抓取力, 打开, 6 bar	1746 N
总爪手力, 关闭, 6 bar	1659 N
工作压力	3 bar...8 bar
封锁空气的工作压力	0 bar...0.5 bar
爪手的最大工作频率	4 Hz
6 bar 时的最短打开时间	115 ms
6 bar 时的最短关闭时间	145 ms
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
防护等级	IP65
环境温度	5 °C...60 °C
每个爪手夹爪的抓取力, 打开, 6 bar	582 N
爪手夹爪的抓取力, 关闭, 6 bar	553 N
转动惯量	29 kgcm ²
爪手夹爪上的最大力 Fz, 静态	2300 N
爪手的最大扭矩 Mx, 静态	70 Nm

特性	值
抓手最大扭矩 My, 静态	45 Nm
抓手最大扭矩 Mz, 静态	50 Nm
导向部件的润滑间隔	5 MioCyc
每个外部爪手夹爪的最大质量	440 g
产品重量	2175 g
安装方式	通过通孔和定位销 通过内螺纹和定位销 要么:
气接口, 被堵的空气	M5
气动接口	G1/8
材料说明	RoHS 合规
端盖材料	高合金不锈钢
外壳材料	光滑阳极氧化精制铝合金
爪手夹爪材料	加硬钢