


导向杆气缸

DFM-40-50-P-A-KF

订货号: 170940

FESTO



数据表

特性	值
负载重心到联接板的距离 xs	50 mm
行程	50 mm
活塞直径	40 mm
工作模式，驱动单元	联接板
缓冲	两端带弹性缓冲环/垫
安装位置	可选
导轨	循环滚珠轴承导轨
结构特点	导轨
位置检测	通过接近开关
工作压力	0.15 Mpa...1 Mpa 1.5 bar...10 bar
最大速度	0.8 m/s
工作模式	双作用
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作（之后须一直润滑介质工作）
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
洁净室适用性，根据ISO 14644-14	6 级，符合 ISO 14644-1
环境温度	-5 °C...60 °C
端位的冲击能量	0.7 Nm
最大力 Fy	1130 N
最大力 Fy，静态	1260 N
最大力 Fz	1130 N
最大力 Fz，静态	1260 N
最大力矩 Mx	49.74 Nm
最大扭矩 Mx，静态	55.44 Nm
最大力矩 My	18.66 Nm
最大扭矩 My，静态	20.79 Nm
最大力矩 Mz	18.66 Nm
最大扭矩 Mz，静态	20.79 Nm
最大容许扭矩负载 Mx 与行程成函数关系	8 Nm
最大有效负载取决于指定距离 xs 下的行程	126 N

特性	值
6 bar 时的理论力值，返回行程	686 N
6 bar 时的理论力值，前进行程	754 N
移动质量	1175 g
产品重量	2439 g
移动质量重心与行程成函数关系	37.3 mm
备用接口	查看产品图纸
气动接口	G1/8
材料说明	RoHS 合规
盖子材料	精制铝合金
密封件材料	NBR
外壳材料	精制铝合金
活塞杆材料	高合金不锈钢